

## SECURE DUAL W-LOCK POWER CORD



Secure dual W-Lock power cords provide enhanced cord retention between both the PDU and IT equipment. Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons to prevent accidental detachment of power connections. Cords function with any corresponding standard IEC receptacle, but locking feature requires compatible W-lock or V-lock outlets

### FEATURES

Secure dual locking power cords

The IEC C14/C20 plug will lock into any RackPower PDU

The universal locking IEC connector will securely lock into any standard C14/C20 power inlet

Both connections require deliberate action in order to release the locking buttons and disconnect power

### SPECIFICATIONS

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Familia de productos | Funciona con | Longitud | Tipo  | Cantidad de paquetes |
|--------------------|------------------|----------------------|--------------|----------|-------|----------------------|
| EP1314024X150      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 600mm    | Cable | 150                  |
| EP1314048X125      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 1200mm   | Cable | 125                  |
| EP1314072X100      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 1800mm   | Cable | 100                  |
| EP1314B24X150      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 600mm    | Cable | 150                  |
| EP1314B48X125      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 1200mm   | Cable | 125                  |
| EP1314B72X100      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 1800mm   | Cable | 100                  |
| EP1314R24X150      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 600mm    | Cable | 150                  |
| EP1314R48X125      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 1200mm   | Cable | 125                  |
| EP1314R72X100      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 1800mm   | Cable | 100                  |
| EP1920024X100      | Cable            | Enlogic              | RackPower    | 600mm    | Cable | 100                  |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Familia de productos | Funcionacon | Longitud | Tipo  | Cantidad de paquetes |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------|----------|-------|----------------------|
| EP1920048X75       | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 1200mm   | Cable | 75                   |
| EP1920072X50       | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 1800mm   | Cable | 50                   |
| EP1920B24X100      | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 600mm    | Cable | 100                  |
| EP1920B48X75       | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 1200mm   | Cable | 75                   |
| EP1920B72X50       | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 1800mm   | Cable | 50                   |
| EP1920R24X100      | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 600mm    | Cable | 100                  |
| EP1920R48X75       | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 1200mm   | Cable | 75                   |
| EP1920R72X50       | Cable            | Enlogic              | RackPower   | 1800mm   | Cable | 50                   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color | Altura | Removable Input Cable | Plug Type | Input Cable Length |
|--------------------|-------|--------|-----------------------|-----------|--------------------|
| EP1314024X150      | Negro | 270mm  | No                    | C13/C14   | 588m               |
| EP1314048X125      | Negro | 270mm  | No                    | C13/C14   | 1.176m             |
| EP1314072X100      | Negro | 270mm  | No                    | C13/C14   | 1.764m             |
| EP1314B24X150      | Blue  | 270mm  | No                    | C13/C14   | 0.588m             |
| EP1314B48X125      | Blue  | 270mm  | No                    | C13/C14   | 1.176m             |
| EP1314B72X100      | Blue  | 270mm  | No                    | C13/C14   | 1.764m             |
| EP1314R24X150      | Rojo  | 270mm  | No                    | C13/C14   | 0.588m             |
| EP1314R48X125      | Rojo  | 270mm  | No                    | C13/C14   | 1.176m             |
| EP1314R72X100      | Rojo  | 270mm  | No                    | C13/C14   | 1.764m             |
| EP1920024X100      | Negro | 270mm  | No                    | C19/C20   | 0.588m             |
| EP1920048X75       | Negro | 270mm  | No                    | C19/C20   | 1.176m             |
| EP1920072X50       | Negro | 270mm  | No                    | C19/C20   | 1.764m             |
| EP1920B24X100      | Blue  | 270mm  | No                    | C19/C20   | 0.588m             |
| EP1920B48X75       | Blue  | 270mm  | No                    | C19/C20   | 1.176m             |
| EP1920B72X50       | Blue  | 270mm  | No                    | C19/C20   | 1.764m             |
| EP1920R24X100      | Rojo  | 270mm  | No                    | C19/C20   | 0.588m             |
| EP1920R48X75       | Rojo  | 270mm  | No                    | C19/C20   | 1.176m             |
| EP1920R72X50       | Rojo  | 270mm  | No                    | C19/C20   | 1.764m             |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y

advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**