



## KIT DE MARCO H NVENT CADDY PYRAMID



### CERTIFICATIONS

---



### CARACTERÍSTICAS

---

La parte inferior de espuma o caucho ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La interfaz de azotea de caucho es ideal para la instalación de secciones de paneles solares

Kit includes 2 post bases with pre-installed mounting hardware, 6 bolts, 6 strut nuts, and 2 L-brackets to complete H-frame

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Compatible con canales strut estándar

### ESPECIFICACIONES

---

<b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b>	3:1
<b>Material:</b>	Polypropylene;Polyethylene
<b>Temperatura:</b>	-34,4 a 54 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Interconexión de azotea	Tipo de canal strut	Altura (H)	Longitud (L)	Ancho (W)
PHK	360420	Espuma	A (41 x 41 mm)	117 mm	314 mm	314 mm
PHKR	360421	Caucho	A (41 x 41 mm)	118 mm	314 mm	314 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Área de superficie	Carga estática (F)
PHK	360420	0.18m <sup>2</sup>	6670N
PHKR	360421	0.2m <sup>2</sup>	6670N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static load represents 750 lb (3,335 N) per post base. El instalador debe seleccionar y evaluar el marco del canal strut para asegurarse de que el marco H montado pueda soportar correctamente la carga aplicada.

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**