



## NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON GANCHO PARA CUBIERTA



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

### ESPECIFICACIONES

<b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b>	5:1
<b>Acabado:</b>	Electro galvanizado
<b>Material:</b>	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene
<b>Cumple con:</b>	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Espesor lámina acero	A	Tamaño del orificio (HS)
SLK15L2DH	196677	1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Espesor lámina acero	A	Tamaño del orificio (HS)
SLK15L3DH	196504	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK15L5DH	196505	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L3DH	196532	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm
SLK2L5DH	196533	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática (F)
SLK15L2DH	196677	195N
SLK15L3DH	196504	195N
SLK15L5DH	196505	195N
SLK2L3DH	196532	440N
SLK2L5DH	196533	440N


- Espesor (T):** 12.5 mm
- Ancho (W):** 19 mm
- Altura (H):** 55 mm
- Angulo (a):** 90 ° Max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El índice de carga solo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**