

NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON ANCLAJE DE CUÑA



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH & Co. kg

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

No se necesitan herramientas especiales

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. kg

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Diámetro de broca:	6mm
Profundidad de perforación:	31mm
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Profundidad de empotramiento:	25 mm mín.

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Longitud (L)	Altura (H)	Ancho (W)
SLK15L1WA6	196670	1.5 mm	1m	63.5 mm	55 mm	19 mm
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54 mm	55 mm	19 mm
SLK15L5WA6	196673	1.5 mm	5m	63.5 mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54 mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54 mm	55 mm	19 mm
SLK2L5WA6	196736	2 mm	5m	63.5 mm	55 mm	19 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Longitud (L)	Altura (H)	Ancho (W)
SLK3L2WA6	196723	3 mm	2m	63.5 mm	62 mm	24 mm
SLK3L5WA6	196725	3 mm	5m	63.5 mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Angulo (a)	Carga estática (F)
SLK15L1WA6	196670	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L5WA6	196673	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L5WA6	196736	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK3L2WA6	196723	16 mm	90 ° Max	800N
SLK3L5WA6	196725	16 mm	90 ° Max	800N

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER