



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON GANCHOS EN "Y"



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en gancho en "Y" pre-ensambladas

Se fija a la estructura del edificio y los ganchos a la bandeja o a los anillos del dispositivo a suspender

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

El Cable con forma de "Y" con terminación en 2 ganchos provee mayor estabilidad al sistema

También disponible con terminación en gancho único

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Cable:	2 mm
Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B	C
SLK2YH500L2	196549	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L2R2	196649	2m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L3	196550	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L3R2	196650	3m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm
SLK2YH500L7	196551	7m	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática (F)	Cantidad de embalaje
SLK2YH500L2	196549	440N	1.0000
SLK2YH500L2R2	196649	440N	2.0000
SLK2YH500L3	196550	440N	1.0000
SLK2YH500L3R2	196650	440N	2.0000
SLK2YH500L7	196551	440N	1.0000


Espesor (T): 12.5 mm

Ancho (W): 19 mm

Altura (H): 55 mm

Angulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER