



## NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON GANCHO PARA CUBIERTA



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho para cubierta pre-ensamblado

Se conecta de forma rápida y sencilla a los huecos de la cubierta metálica

Terminación en acero flexible que se introduce y bloquea en el hueco de la cubierta metálica

Innovador diseño que ayuda a proteger el cable de los bordes afilados, minimizando el riesgo de dañar el cable

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro del Cable:</b>	2 mm
<b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b>	5:1
<b>Acabado:</b>	Electro galvanizado
<b>Material:</b>	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene
<b>Cumple con:</b>	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable	Espesor lámina acero	A	Tamaño del orificio 1 (HS1)	Carga estática (F)
SLS2L3DH	196753	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N
SLS2L7DH	196755	7m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N

<b>Slot Size (SS):</b>	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
<b>Hole Size 2 (HS2):</b>	8 - 10 mm
<b>Ancho (W):</b>	16 mm
<b>Height 2 (H2):</b>	46.5mm
<b>Altura 1 (H1):</b>	53mm
<b>Dimensión de la rosca (TS):</b>	M8
<b>Espesor (T):</b>	4 mm Max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estática indicada.

El índice de carga solo es aplicable si a su vez la de la cubierta metálica es adecuada.

Verificar con el fabricante de cubierta la capacidad de carga recomendada.

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**