



NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON GANCHO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS

Número de catálogo	SLS2L1	SLS2L10	SLS2L2	SLS2L3	SLS3L1	SLS3L10	SLS3L2	SLS3L3	SLS3L5	SLS3L7
Número de artículo	196741	196746	196742	196743	196747	196752	196748	196749	196750	196751
Diámetro del Cable	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Longitud del cable	1m	10m	2m	3m	1m	10m	2m	3m	5m	7m
A	57 mm	57 mm	57 mm	57 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm	57.6 mm
B	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm	23.2 mm
C	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm	6.1 mm
Altura 1 (H1)	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm	53mm
Height 2 (H2)	43.5mm	43.5mm	43.5mm	43.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm	46.5mm
Dimensión de la rosca (TS)	M8	M8	M8	M8	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Ancho (W)	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Tamaño del orificio (HS)	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm	12 - 14 mm
Slot Size (SS)	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm
Espesor (T)	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	4 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max	6 mm Max
Carga estática (F)	270N	270N	270N	270N	670N	670N	670N	670N	670N	670N
Cantidad de embalaje	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estatica indicada.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER