



NVENT CADDY SPEED LINK SLS CON ANCLAJE EXPANSIVO



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de Powers Fasteners, Inc.

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

Se instala en perfiles de canal strut sin tener que insertar los dedos o herramientas en el canal

Sin necesidad de herramientas, el dispositivo de bloqueo se asegura en su posición con la tuerca de apriete manual

No se necesitan herramientas especiales

La aprobación ETA-13/0355 está disponible para los anclajes de cuña de Powers Fasteners Inc.

ESPECIFICACIONES

Diámetro del Cable:	2 mm
Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable	Longitud (L)	Diámetro de broca	Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento
SLS2L3WA6	196759	3m	63.5 mm	6mm	60mm	55 mm Min
SLS2L5WA6	196760	5m	63.5 mm	6mm	60mm	55 mm Min

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática (F)
SLS2L3WA6	196759	270N
SLS2L5WA6	196760	270N


Slot Size (SS):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
Tamaño del orificio (HS):	8 - 10 mm
Ancho (W):	16 mm
Height 2 (H2):	43.5mm
Altura 1 (H1):	53mm
Dimensión de la rosca (TS):	M8
Espesor (T):	4 mm Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

La carga total por cable en un arreglo de trapecios multinivel no debe exceder la carga estática indicada.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER