




## NVENT CADDY SPEED LINK GANCHOS EN "Y" CON EXTENSIÓN EN OJAL



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

Doble gancho para utilizar en bandeja de cables o luminarias

Concebido para permitir desenganchar temporalmente el gancho para introducir los cables eléctricos dentro de la bandeja

Mejora la estabilización gracias a la forma en Y

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

### ESPECIFICACIONES

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b> | 5:1                 |
| <b>Acabado:</b>                                 | Electro galvanizado |
| <b>Material:</b>                                | Acero               |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del Cable | Wire Rope "Y" Length (YL) | A       | B       | C    |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------|------|
| SLD2YH500          | 196015             | 2 mm               | 0.5m                      | 58.4 mm | 22.9 mm | 6 mm |

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del Cable | Wire Rope "Y" Length (YL) | A       | B       | C    |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------|---------|------|
| SLD3YH500          | 196017             | 3 mm               | 0.5m                      | 58.4 mm | 22.9 mm | 6 mm |
| SLD3YH800          | 195998             | 3 mm               | 0.8m                      | 58.4 mm | 22.9 mm | 6 mm |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Carga estática (F) | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| SLD2YH500          | 196015             | 440N               | cUL, ITB, UL    |
| SLD3YH500          | 196017             | 880N               | cUL, UL         |
| SLD3YH800          | 195998             | 880N               | cUL, ITB, UL    |

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Dispositivo de cierre nVent CADDY Speed Link no incluido.

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**