

CABLE A ALMA DE RAÍL, MOLDE SOLAMENTE, ALIMENTACIÓN



FEATURES

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Conexiones para conductor a tierra, o de potencia, al eje neutral

SPECIFICATIONS

Material: Grafito

Tipo de terminal de unión: W

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de raíl	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora	Material de soldadura
PBWH2LH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	7.75mm	T20	PB45 o PB45PLUSF80, se venden por separado
PBWH2RH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	7.75mm	T20	PB45 o PB45PLUSF80, se venden por separado
PBWX3RH	227045	Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	9.27mm	T20	PB65, se vende por separado

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de raíl	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora	Material de soldadura
PBW2CLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	9.5mm	T20	PB65 o PB65PLUSF80, se venden por separado
PBW2CRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	9.5mm	T20	PB65 o PB65PLUSF80, se venden por separado
PBW2GLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	10.62mm	T20	PB90, se vende por separado
PBW2GRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	10.62mm	T20	PB90, se vende por separado
PBW2JLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	12.19mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBW2JRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	12.19mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBW2QLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	13.41mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBW2QRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	13.41mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBWS6LH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	14.53mm	T20	PB115 o PB115PLUSF80, se venden por separado
PBWS6RH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	14.53mm	T20	PB115 o PB115PLUSF80, se venden por separado
PBW2SLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	15.49mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de raíl	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora	Material de soldadura
PBW2SRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	15.49mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBWX5LH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	15.52mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBWX5RH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	15.52mm	T20	PB90 o PB90PLUSF80, se venden por separado
PBWX7LH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	17.04mm	T20	PB200 o PB200PLUSF80, se venden por separado
PBWX7RH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	17.04mm	T20	PB200 o PB200PLUSF80, se venden por separado
PBW2W010LH		R13, RI52	C105C, se vende por separado	19.05mm	T20	PB115, se vende por separado
PBW2W010RH		R13, RI52	C105C, se vende por separado	19.05mm	T20	PB115, se vende por separado
PBW2WLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	19.05mm	T20	PB115, se vende por separado
PBW2WLK1LH		LK1 raíl de viga	C105C, se vende por separado	19.05mm	T20	PB115 o PB115PLUSF80, se venden por separado
PBW2WLK1RH		LK1 raíl de viga	C105C, se vende por separado	19.05mm	T20	PB115 o PB115PLUSF80, se venden por separado
PBW2WRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	19.05mm	T20	PB115, se vende por separado
PBWX8LH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	20.19mm	T20	PB200 o PB200PLUSF80, se venden por separado

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo de raíl	Handle Clamp	Diámetro externo del conductor, nominal	Tipo de soldadora	Material de soldadura
PBWX8RH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	20.19mm	T20	PB200 o PB200PLUSF80, se venden por separado
PBW3FRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	22.35mm	T20	PB150 o PB150PLUSF80, se venden por separado
PBWX902LH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	23.62mm	T20	PB250, se vende por separado
PBWX902RH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	23.62mm	T20	PB250, se vende por separado
PBW3S002LH		RI60	PBC105Q, se vende por separado	26.42mm	T20	PB250, se vende por separado
PBW3S002RH		RI60	PBC105Q, se vende por separado	26.42mm	T20	PB250, se vende por separado
PBW3SLH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	26.42mm	T20	PB250, se vende por separado
PBW3SLK1LH		LK1 raíl de viga	C105C, se vende por separado	26.42mm	T20	PB250 o PB250PLUSF80, se venden por separado
PBW3SLK1RH		LK1 raíl de viga	C105C, se vende por separado	26.42mm	T20	PB250 o PB250PLUSF80, se venden por separado
PBW3SRH		Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb	C105C, se vende por separado	26.42mm	T20	PB250, se vende por separado

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Orientación	Tamaño del conductor
PBWY2LH		Izquierdo	35 mm ² concéntrico
PBWY2RH		Derecho	35 mm ² concéntrico
PBWX3RH	227045	Derecho	50 mm ² trenzado flexible
PBW2CLH		Izquierdo	1/0 concéntrico

Número de catálogo	Número de artículo	Orientación	Tamaño del conductor
PBW2CRH		Derecho	1/0 concéntrico
PBW2GLH		Izquierdo	2/0 Concéntrico
PBW2GRH		Derecho	2/0 Concéntrico
PBW2JLH		Izquierdo	2/0 trenzado flexible
PBW2JRH		Derecho	2/0 trenzado flexible
PBW2QLH		Izquierdo	4/0 concéntrico
PBW2QRH		Derecho	4/0 concéntrico
PBWS6LH		Izquierdo	3/0 Compuesto
PBWS6RH		Derecho	3/0 Compuesto
PBW2SLH		Izquierdo	4/0 trenzado flexible
PBW2SRH		Derecho	4/0 trenzado flexible
PBWX5LH		Izquierdo	95 mm ² Ropelay
PBWX5RH		Derecho	95 mm ² Ropelay
PBWX7LH		Izquierdo	150 mm ² trenzado flexible
PBWX7RH		Derecho	150 mm ² trenzado flexible
PBW2W010LH		Izquierdo	250 kcmil trenzado flexible
PBW2W010RH		Derecho	250 kcmil trenzado flexible
PBW2WLH		Izquierdo	250 kcmil trenzado flexible
PBW2WLK1LH		Izquierdo	250 kcmil trenzado flexible
PBW2WLK1RH		Derecho	250 kcmil trenzado flexible
PBW2WRH		Derecho	250 kcmil trenzado flexible
PBWX8LH		Izquierdo	185 mm ² Ropelay
PBWX8RH		Derecho	185 mm ² Ropelay
PBW3FRH		Derecho	350 kcmil trenzado flexible
PBWX902LH		Izquierdo	240 mm ² trenzado flexible
PBWX902RH		Derecho	240 mm ² trenzado flexible
PBW3S002LH		Izquierdo	500 kcmil trenzado flexible
PBW3S002RH		Derecho	500 kcmil trenzado flexible
PBW3SLH		Izquierdo	500 kcmil trenzado flexible
PBW3SLK1LH		Izquierdo	500 kcmil trenzado flexible
PBW3SLK1RH		Derecho	500 kcmil trenzado flexible
PBW3SRH		Derecho	500 kcmil trenzado flexible

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER