


SOLDADORA COMPLETA DOBLE T6 DE UNIÓN DE JUNTAS, DE SEÑAL, PESTAÑA DE 1 IN TIPO DE TERMINAL DE UNIÓN, 35 MM² TRENZADO FLEXIBLE

CATALOG NUMBER

SBST6X2



FEATURES

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 222628

Material: Acero; Grafito; Termoplástico

Tipo de raíl: Secciones de riel en T de 85 lb a 141 lb

Tipo de terminal de unión: Pestaña de 1 in

Tamaño del conductor: 35 mm² Ropelay

Diámetro externo del conductor, nominal: 7.75mm

Longitud de la unión: 177.8mm

Tipo de soldadora: T6

Solo molde: No

Molde de repuesto: SBSX2

Material de soldadura: SB25 x 2, se venden por separado

Marco: SBSX2F, se vende por separado

Clip de fijación: SBS119 x 2, se venden por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER