

GABINETE DE CABLES DE COMUNICACIONES PROLINE CONNECTEK



Los gabinetes de comunicación/cables de red ProLine Connectek Network incluyen dos administradores verticales de cable en la parte delantera del gabinete y dos para gestión de cableado traseros para un máximo tendido y soporte de cables. Los gabinetes están disponibles en dos anchos para cables de alta densidad, cables y equipos de red.

FEATURES

La puerta frontal, estéticamente agradable, ofrece un flujo de aire y una durabilidad óptimos

Las puertas superior, frontal y trasera totalmente perforadas permiten el máximo movimiento de aire alrededor de cables, paneles de conexión y otros equipos de red

La gestión de cableado delanteros y traseros permite soportar y enrutar los cables.

Los modelos sin laterales permiten una fácil instalación en aplicaciones agrupadas

Los perfiles comunes permiten agrupar los gabinetes de servidor y de red

La placa de montaje superior permite un enrutamiento sencillo del cable, cables preterminados y paneles de conexión

La manija abatible de bloqueo de tres puntos permite un acceso fácil pero controlado; se incluyen dos llaves

SPECIFICATIONS

Color:	Jet Black
Material:	Mild Steel
Acabado:	Powder Coated
Código de colores:	RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Laterales	Unidades de rack	Altura	Ancho	Profundidad
PNC20710B	15614	Con laterales	42U	1991mm	707mm	999mm
PNC20710BNS	15618	Sin laterales	42U	1991mm	699mm	999mm
PNC20711B	15615	Con laterales	42U	1991mm	707mm	1099mm
PNC20711BNS	15621	Sin laterales	42U	1991mm	699mm	1099mm

Número de catálogo	Número de artículo	Laterales	Unidades de rack	Altura	Ancho	Profundidad
PNC20712B	15616	Con laterales	42U	1991mm	707mm	1199mm
PNC20712BNS	15622	Sin laterales	42U	1991mm	699mm	1199mm
PNC2079B	15613	Con laterales	42U	1991mm	707mm	899mm
PNC2079BNS	15617	Sin laterales	42U	1991mm	699mm	899mm
PNC20810B	16066	Con laterales	42U	1991mm	808mm	999mm
PNC20810BNS	16072	Sin laterales	42U	1991mm	799mm	999mm
PNC20811B	16067	Con laterales	42U	1991mm	808mm	1099mm
PNC20811BNS	16073	Sin laterales	42U	1991mm	799mm	1099mm
PNC20812B	16068	Con laterales	42U	1991mm	808mm	1199mm
PNC20812BNS	16074	Sin laterales	42U	1991mm	799mm	1199mm
PNC2089B	16065	Con laterales	42U	1991mm	808mm	874mm
PNC2089BNS	16071	Sin laterales	42U	1991mm	799mm	899mm
PNC21810B	26387	Con laterales	45U	2161mm	806mm	999mm
PNC21811B	26388	Con laterales	45U	2161mm	806mm	1099mm
PNC21812B	26391	Con laterales	45U	2161mm	806mm	1199mm
PNC2189B	26386	Con laterales	45U	2161mm	806mm	899mm
PNC24810B	26393	Con laterales	51U	2411mm	806mm	999mm
PNC24811B	26394	Con laterales	51U	2411mm	806mm	1099mm
PNC24812B	26395	Con laterales	51U	2411mm	806mm	1199mm
PNC2489B	26392	Con laterales	51U	2411mm	806mm	899mm

Table 2/2		
Número de catálogo	Número de artículo	Espesor
PNC20710B	15614	1.52mm
PNC20710BNS	15618	1.52mm
PNC20711B	15615	1.52mm
PNC20711BNS	15621	1.52mm
PNC20712B	15616	1.52mm
PNC20712BNS	15622	1.52mm
PNC2079B	15613	1.52mm
PNC2079BNS	15617	1.52mm
PNC20810B	16066	1.52mm
PNC20810BNS	16072	1.52mm
PNC20811B	16067	1.52mm
PNC20811BNS	16073	1.52mm

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor
PNC20812B	16068	1.52mm
PNC20812BNS	16074	1.52mm
PNC2089B	16065	1.52mm
PNC2089BNS	16071	1.52mm
PNC21810B	26387	1.52mm
PNC21811B	26388	1.52mm
PNC21812B	26391	1.52mm
PNC2189B	26386	1.52mm
PNC24810B	26393	1.52mm
PNC24811B	26394	1.52mm
PNC24812B	26395	1.52mm
PNC2489B	26392	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER