

SOPORTE DE MONTAJE AJUSTABLE DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN PROLINE EXPRESS



Sirve como estructura de soporte vertical fijar puertas de contención y paneles de separación de racks.

FEATURES

Se monta en baldosas de piso con canales de marco y tuercas de cerrojo para una instalación segura (también puede instalarse en un piso de losa).

Permite el uso de puertas de contención o paneles de huecos de rack en filas irregulares.

Puede ajustarse en diferentes posiciones de altura (42 U-50 U).

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

SPECIFICATIONS

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Altura	Código de colores	Ancho	Profundidad
UACAMP	38633	ProLine Containment System	2134mm	RAL 9005	305mm	254mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Material	Acabado
UACAMP	38633	Jet Black	Mild Steel	Powder Coated

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La

instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER