

CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR PARA MONTAJE EN RACK



Perfecto para oficinas, aulas y otras áreas sensibles al ruido; el control de velocidad del ventilador optimiza el flujo de aire de un gabinete o rack, equilibrando los requisitos de volumen de aire con el nivel de ruido y el uso de energía.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508 Listed; File No. E249700

cUL Listed per CSA C22.2 No. 14; File No. E249700

FEATURES

Perilla de control de velocidad del ventilador continuamente variable con ajuste de velocidad mínima.

Utiliza un espacio de rack RU

Construcción de acero

Dos tomas de corriente NEMA 5-15R alimentan el ventilador.

El cable de alimentación de seis pies (1.83 m) se conecta a una salida estándar de 120 V a 60 Hz.

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Corriente máx.	Altura	Temperatura máx.	Voltaje de entrada AC
A19FANSC	14073	Air Cooling	4A	44mm	45°C	100 – 120V

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Código de colores	Ancho	Profundidad	Color	Material
A19FANSC	14073	RAL 9005	483mm	76mm	Jet Black	Mild Steel

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Espesor
A19FANSC	14073	Powder Coated	2.66mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER