

MARCO DE MONTAJE EN RACK ABATIBLE PARA GABINETE DE SOPORTE LIBRE



Los marcos de montaje en rack abatibles se usan para instalar equipos de montaje en rack de 19 pulgadas (483 mm). El marco gira dentro del gabinete para permitir el acceso a la parte posterior del equipo montado. El marco es de longitud completa y puede instalarse en gabinetes de 72.00 pulgadas (1829 mm) y 90,00 pulgadas (2286 mm) de altura y 30 pulgadas (762 mm) o 36.00 pulgadas (914 mm) de ancho. Se pueden instalar en gabinetes de 60 pulgadas (1524 mm) o 72.00 pulgadas (1829 mm) de ancho si se utiliza un soporte de panel central. El diseño presenta un funcionamiento suave y un posicionamiento seguro en cualquier lugar, a lo largo de los canales de montaje horizontales. El marco se balancea desde el lado izquierdo.

FEATURES

Los marcos de montaje en rack abatibles tienen orificios de montaje con rosca #10-32 con separaciones según la norma EIA 310-D.

Se suministran herrajes de montaje revestidos.

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Material	Acabado	Color
A7230SOF19	74400	1830mm	763mm	Acero dulce	Pintado al polvo	Blanco
A7236SOF19	74410	1830mm	915mm	Acero dulce	Pintado al polvo	Blanco
A9036SOF19	74420	2288mm	915mm	Acero dulce	Pintado al polvo	Blanco

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Una unidad equivale a 1.75 pulgadas (44 mm).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER