SOPORTE DE BASE GIRATORIA, S2MRB

La base giratoria Syspend 281-Max permite que todo el sistema de suspensión gire en el punto de unión en una superficie horizontal. El brazo tiene una capacidad de rotación o giro de 300 grados. Incluye tope de seguridad y rodamiento libre de mantenimiento.

FEATURES

Se incluyen tornillos de montaje y juntas.

No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.

El sistema de brazo HMI Syspend 281 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 281 lb (127.7 kg)

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Material	Acabado
S2MRB	18804	167mm	125mm	125mm	Aluminio	Pintado al polvo

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.