

PASACABLES EN T



Las conexiones "T" de paso de acero inoxidable se usan para hacer giros tipo T en recorridos del ducto. Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables contra el polvo, en una amplia gama de aplicaciones industriales.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Canadian Standards Association.

FEATURES

Las conexiones "T" de paso de acero inoxidable se usan para hacer giros tipo T en recorridos del ducto.

Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.

SPECIFICATIONS

Código de colores:	ANSI 61
Color:	Blanco
Material:	Acero dulce
Acabado:	Pintado al polvo

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Ancho	Espesor	Envío rápido
F22WT	14110	Tee	64mm	64mm	1.9mm	No
F44WT	14300	Tee	102mm	102mm	1.9mm	No
F66WT	14510	Tee	152mm	152mm	1.9mm	No
F88WT	14720	Tee	203mm	203mm	1.9mm	No

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Todas las dimensiones son para las superficies exteriores. Deje 3 mm (0.12 in) adicionales para juntas en uniones. La dimensión K es de la intersección de las líneas centrales.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER