

MONTAJE DE RECEPTOR EN PUNTA



CARACTERÍSTICAS

Rendimiento mejorado en la punta de la pala

Performance tested beyond IEC® 61400-24

Rendimiento superior de la vida útil del producto


Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud (L)	Dimensión de la rosca (TS)	Altura (H)	Ancho (W)	A
WT2TC1MV05.5	5,500 mm	M10	40 mm	106 mm	130 mm

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER