

NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON SOPORTE ANGULAR



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un soporte angular pre-ensamblado

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Alternativa rápida a la varilla roscada y la cadena de montaje

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	A	Tamaño del orificio (HS)	Altura (H)
SLK15L1AB	196500	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L2AB	196501	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK15L3AB	196502	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	A	Tamaño del orificio (HS)	Altura (H)
SLK15L5AB	196503	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L2AB	196529	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L3AB	196530	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK2L5AB	196531	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	55 mm
SLK3L10AB	196716	3 mm	10m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK3L5AB	196715	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm
SLK3L7AB	196728	3 mm	7m	22.6 mm	7.1 mm	62 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Ancho (W)	Espesor (T)	Angulo (a)	Carga estática (F)	Certificaciones
SLK15L1AB	196500	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L2AB	196501	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L3AB	196502	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK15L5AB	196503	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, ITB, UL
SLK2L2AB	196529	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L3AB	196530	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	196531	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, ITB, UL
SLK3L10AB	196716	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L5AB	196715	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L7AB	196728	24 mm	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER