



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON TERMINACIÓN ROSCADA



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapecoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelería

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Polypropylene; Zinc Alloy
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Número de catálogo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Rod Size (RS)	Screw Length (L)	Altura (H)	Ancho (W)
SLK15L2SE250	1.5 mm	2m	1/4	25mm	55 mm	19 mm
SLK15L3SE250	1.5 mm	3m	1/4	25mm	55 mm	19 mm

Número de catálogo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Rod Size(RS)	ScrewLength (L)	Altura (H)	Ancho (W)
SLK15L5SE250	1.5 mm	5m	1/4	25mm	55 mm	19 mm
SLK2L2SE250	2 mm	2m	1/4	25mm	55 mm	19 mm
SLK2L5SE250	2 mm	5m	1/4	25mm	55 mm	19 mm
SLK3L1SE375	3 mm	1m	3/8	45mm	62 mm	24 mm
SLK3L2SE375	3 mm	2m	3/8	45mm	62 mm	24 mm
SLK3L3SE375	3 mm	3m	3/8	45mm	62 mm	24 mm
SLK3L7SE375	3 mm	7m	3/8	45mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor (T)	Angulo (a)	Carga estática (F)	Certificaciones
SLK15L2SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK15L3SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK15L5SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK2L2SE250	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK2L5SE250	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK3L1SE375	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L2SE375	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L3SE375	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L7SE375	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al

cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europa Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europa Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--