nVent
DATA-SOLUTIONS

BARRA EQUIPOTENCIAL, COBRE ROJO, 10 CONEXIONES, SIN DESCONECTADOR, 600 MM

CATALOG NUMBER

EEB10C506D0A



FEATURES

- Proporciona una ubicación conveniente en un único punto para el enlace y la conexión a tierra
- Busbares con enlaces de desconexión que permiten realizar las pruebas convenientes del sistema de terminación a tierra
- Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601
- Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje
- Las barras personalizadas se pueden diseñar y fabricar de acuerdo con las especificaciones del cliente.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Cumple con: IEC® EN 62561-1:2017 Class H
- Material: Cobre
- Acabado: Expuesto
- Número de conexiones: 10
- Número de Desconexiones: 0
- Tamaño de Rosca (TS): M10
- Altura (H): 94mm
- Longitud (L): 600mm
- Ancho 1 (W1): 100mm
- Ancho 2 (W2): 50mm
- Espesor (T): 6mm

A: 50mm

Peso unitario: 2.63kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.