

GABINETE PROLINE S1, 2350 X 800 X 1200, DE ACERO, NEGRO

CATALOG NUMBER

PS1C23812B



Los gabinetes ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

FEATURES

Todas las puertas tienen bisagras sin herramientas que permiten que las puertas se quiten o inviertan fácilmente en el campo.

Todas las puertas tienen apertura ergonómica, manijas con sistema de cierre.

Paneles laterales fáciles de quitar con sistema de cierre con cerrojo

Las puertas delanteras y traseras están completamente perforadas para permitir el máximo flujo de aire.

La parte superior es compatible con ventiladores de enfriamiento adicionales (ventiladores de 2 x 6 pulg.) con protector dactilar integral prefabricado en su lugar.

La parte superior tiene una placa de montaje deslizante para adaptarse a una gran capacidad de salida de cables.

Pie combinado y nivelador ajustable en cada esquina del gabinete.

Base abierta para facilitar la entrada de cables.

Los ángulos para rack son totalmente ajustables de adelante hacia atrás, lo que permite convertir fácilmente las configuraciones cuadradas o roscadas.

Ángulos para rack que se pueden montar descentrados en modelos de 700 y 800 mm de ancho.

Ángulos para rack que se pueden configurar con espacio de 23 pulg. en modelos de 700 y 800 mm de ancho.

Las puertas perforadas cumplen o superan los requisitos de ventilación de espacio abierto/flujo de aire de los fabricantes.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Article Number: 39228

Altura: 2313mm

Ancho: 808mm

Profundidad: 1198mm

Material: Mild Steel

Acabado: Powder Coated

Color: Jet Black

Código de colores: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

Tipo de gabinete: Comunicación

Separación de los racks: 19 o 23 pulg.

Unidades de rack: 48U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER