

GANCHO J NVENT CADDY CAT HP CON SOPORTE EN ÁNGULO AMPLIO



CERTIFICATIONS



FEATURES

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Diseño que se ajusta a una variedad de destornilladores de clavijas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

SPECIFICATIONS

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6A	Capacidad del cable, Cat 5e	Capacidad del cable, Cat 6	Tamaño del orificio (HS)	Diámetro (Ø)
CAT16HPAFAB3	181009	10	20	15	4mm	25mm
CAT21HPAFAB3	181191	25	50	40	4mm	33.3mm
CAT32HPAFAB3	181011	35	90	60	4mm	50mm
CAT48HPAFAB3	181233	80	200	150	4mm	75mm
CAT64HPAFAB3	181223	140	330	220	4mm	100mm
CAT21HPAFAB4	181192	25	50	40	6mm	33.3mm
CAT32HPAFAB4	181012	35	90	60	6mm	50mm
CAT48HPAFAB4	181234	80	200	150	6mm	75mm
CAT64HPAFAB4	181224	140	330	220	6mm	100mm
CAT21HPAFAB6	181193	25	50	40	9mm	33.3mm
CAT32HPAFAB6	181013	35	90	60	9mm	50mm
CAT48HPAFAB6	181235	80	200	150	9mm	75mm
CAT64HPAFAB6	181225	140	330	220	9mm	100mm


Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	Área	Carga estática (F)
CAT16HPAFAB3	181009	690mm ²	270N
CAT21HPAFAB3	181191	1174mm ²	270N
CAT32HPAFAB3	181011	2561mm ²	270N
CAT48HPAFAB3	181233	5974mm ²	270N
CAT64HPAFAB3	181223	9987mm ²	270N
CAT21HPAFAB4	181192	1174mm ²	270N
CAT32HPAFAB4	181012	2561mm ²	270N
CAT48HPAFAB4	181234	5974mm ²	270N
CAT64HPAFAB4	181224	9987mm ²	270N
CAT21HPAFAB6	181193	1174mm ²	270N
CAT32HPAFAB6	181013	2561mm ²	270N
CAT48HPAFAB6	181235	5974mm ²	270N
CAT64HPAFAB6	181225	9987mm ²	270N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER