

ESTANTE AJUSTABLE PARA MONTAJE EN RACK



El estante ajustable de montaje en rack se monta en la superficie frontal de los ángulos del rack delantero y trasero. Los brackets de soporte ajustables para estante son de acero calibre 12 con revestimiento transparente y se ajustan para adaptarse a gabinetes de profundidad múltiple o ubicación en ángulo de rack. Se ofrecen modelos sólidos y con respiradero. Se ajustan a un espacio de rack de 19 o 23 pulgadas y sólo requieren 1U de espacio de rack. Considere que la clasificación de carga es de 150 lb (68 kg).

FEATURES

El estante ajustable de montaje en rack se monta en la superficie frontal de los ángulos de rack delantero y trasero.

Los brackets de soporte ajustables para estante son de acero calibre 12 con revestimiento transparente y se ajustan para adaptarse a gabinetes de profundidad múltiple o ubicación en ángulo de rack.

Se ofrecen modelos sólidos y con respiradero.

Se ajustan a espacios de rack de 19 o 23 pulgadas y requieren sólo 1U de espacio de rack.

Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 150 lb. (68 kg).

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Máxima profundidad	Tamaño	Se adapta a la profundidad del gabinete hasta en unidades métricas.	Acabado
P19SH68	47399	Sólido	780mm	19 pulgadas	800mm	Powder Coated
P19SH68B	47909	Sólido	780mm	19 pulgadas	800mm	Powder Coated
P19VSH68B	11053	Respiradero	780mm	19 pulgadas	800mm	Powder Coated
P19SH810	47409	Sólido	980mm	19 pulgadas	1000mm	Powder Coated
P19SH810B	47919	Sólido	980mm	19 pulgadas	1000mm	Powder Coated
P19VSH810B	11054	Respiradero	980mm	19 pulgadas	1000mm	Powder Coated
P23SH68B	12955	Sólido	780mm	23 pulgadas	800mm	Powder Coated

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Máxima profundidad	Tamaño	Se adapta a la profundidad del gabinete hasta en unidades métricas.	Acabado
P23SH810B	12956	Sólido	980mm	23 pulgadas	1000mm	Powder Coated
P23VSH68B	11055	Respiradero	780mm	23 pulgadas	800mm	Powder Coated
P23VSH810B	11056	Respiradero	980mm	23 pulgadas	1000mm	Powder Coated

Table 2/3						
Número de catálogo	Número de artículo	Material	Color	Código de colores	Longitud	Ancho
P19SH68	47399	Mild Steel	Light Gray	RAL 7035	500mm	439mm
P19SH68B	47909	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	500mm	439mm
P19VSH68B	11053	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	500mm	439mm
P19SH810	47409	Mild Steel	Light Gray	RAL 7035	700mm	439mm
P19SH810B	47919	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	700mm	439mm
P19VSH810B	11054	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	700mm	439mm
P23SH68B	12955	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	500mm	541mm
P23SH810B	12956	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	700mm	541mm
P23VSH68B	11055	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	500mm	541mm
P23VSH810B	11056	Mild Steel	Jet Black	RAL 9005	700mm	541mm

Table 3/3		
Número de catálogo	Número de artículo	Espesor
P19SH68	47399	1.9mm
P19SH68B	47909	1.9mm
P19VSH68B	11053	1.9mm
P19SH810	47409	1.9mm
P19SH810B	47919	1.9mm
P19VSH810B	11054	1.9mm
P23SH68B	12955	1.9mm
P23SH810B	12956	1.9mm
P23VSH68B	11055	1.9mm
P23VSH810B	11056	1.9mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER