

IMPULSOR



Cada paquete de impulsor incluye un impulsor blindado de alto rendimiento de 115 VAC 60 Hz y una carcasa de aluminio. Cada base con respiradero presenta una disposición para dos impulsores por puerta. Consulte la tabla de rendimiento en la hoja de especificaciones.

FEATURES

Los paquetes de impulsor proporcionan un flujo de aire adicional a los gabinetes para exteriores WeatherFlo.

SPECIFICATIONS

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Ancho	Profundidad	Material	Acabado
WFHDFP	21002	343mm	461mm	168mm	Aluminio	Pintado al polvo

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER