

PREGUNTAS FRECUENTES

FUSION G7

Pregunta	Respuesta
¿Por qué las dimensiones de los gabinetes se expresan en milímetros?	<ul style="list-style-type: none"> La oferta global de gabinetes Fusion G7 está diseñada con dimensiones métricas para facilitar la selección a los usuarios de todo el mundo.
¿Cómo puedo convertir fácilmente las dimensiones en pulgadas al sistema métrico si mi cliente prefiere usar pulgadas?	<ul style="list-style-type: none"> La fórmula más sencilla divide las dimensiones en milímetros entre 25.4 (por ejemplo, 600 mm = 600 mm / 25.4 mm por pulgada = 23.62 pulgadas). La hoja de especificaciones del Fusion G7 ofrece las dimensiones en milímetros y pulgadas.
¿El panel posterior está incluido en el gabinete?	<ul style="list-style-type: none"> Un panel galvanizado interno posterior se encuentra pre instalado en el gabinete estándar. Evita que el cliente olvide ordenar un panel.
¿Cómo se compara el tamaño del panel posterior interno con respecto al tamaño de mi panel actual y su competitividad?	<ul style="list-style-type: none"> El tamaño del panel se ha maximizado con respecto a la abertura del gabinete lo que permite su instalación sin necesidad de desmontar la puerta. Las medidas del panel Fusion G7 son A = 45 mm, B = 45 mm. El área útil es comparable o mayor que la del gabinete Concept y sus competidores.
¿Por qué el gabinete se entrega con una placa inferior removible, y por qué se envía sin instalar?	<ul style="list-style-type: none"> La placa inferior removible sin instalar permite al cliente su fácil modificación para la entrada de cables, eliminando la posibilidad de que entren virutas de metal al gabinete. Las aberturas más grandes permiten que el usuario trabaje con los cables para probarlos adecuadamente, sin necesidad de cortarlos. Se puede ordenar una placa de reemplazo en caso de que el patrón de las perforaciones cambie o si hubiera errores en la adaptación.
¿Puedo ordenar un gabinete modificado?	<ul style="list-style-type: none"> Todas las modificaciones estándar están disponibles.
¿Puedo cambiar las dimensiones del gabinete?	<ul style="list-style-type: none"> Sí. El Fusion G7 puede ser modificado en incrementos de 25 mm para mantener el sistema de rejilla interna opcional que facilita la flexibilidad en el montaje de accesorios.
¿Qué opciones de cierres de seguridad hay disponibles?	<ul style="list-style-type: none"> Un inserto estándar de doble bit de 3 mm Las selecciones opcionales incluyen: <ul style="list-style-type: none"> Cerradura con llave y manija con candado Innovadoras placas de cierre integradas, con aditamento para apertura. Insertos de seguridad y manijas Concept

Pregunta	Respuesta
<p>¿Cuáles son las ventajas competitivas del Fusion G7 sobre otros gabinetes de montaje en pared?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los tamaños de Fusion G7 tienen la capacidad de aumentar la capacidad de superficies de montajes internas hacia los laterales, lo que proporciona gran variedad en la profundidad del montaje desde el frente hasta la parte posterior. • Cuenta con una amplia gama de accesorios para montaje que facilitan la flexibilidad en el diseño y montaje. • Los accesorios para montaje sobre los paneles laterales incluyen pestañas de seguridad pre instaladas que simplifican y aceleran la instalación. • Facilidad en el cambio de giro de la puerta sin necesidad de perforar. • Placa inferior removible que facilita las modificaciones necesarias para cableado y pruebas. • Innovador inserto de placa de cierre y opciones de manija con llave y candado para aumentar las opciones de seguridad. • Múltiples posibilidades para montaje en pared.

Norteamérica

Minneapolis, MN

Tel: +1.763.421.2240

Mexico City, Mexico

Tel: +52.55.5280.1449

Toronto, Canada

Tel: +1.416.289.2770

Sudamérica

Sao Paulo, S.P, Brasil

Tel: +55.11.5184.2100

Boituva, Brasil

Tel: +55.15.3363.9148

Europa

Betschdorf, Francia

Tel. +33.3.88.90.64.90

Straubenhardt, Alemania

Tel: +49.7082.794.0

Dzierżoniów, Polonia

Tel: +48.74.64.63.900

Assago, Italia

Tel: +39.02.5776151.224

Oriente Medio e India

Dubai, Emiratos

Árabes Unidos

Tel: +971.4.378.1700

Bangalore, India

Tel: +91.80.6715.2001

Asia

Shanghai, P.R. China

Tel: +86.21.2412.6943

Singapur

Tel: +65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japón

Tel: +81.45.476.0271

Seúl, Corea

Tel: +82.2.2129.7755

Qingdao

Tel: +86.532.8771.6101



Nuestra poderosa cartera de marcas:

nVent.com

CADDY

ERICO

HOFFMAN

RAYCHEM

SCHROFF

TRACER