



CS812 CABLE/FIJADOR DE CONDUIT A POSTE



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Aloja conduit EMT y cable MC/AC

Easily locate the fastener on the stud, keeping your conduit in line with box knock out and C-series brackets

Para poste de madera o metal

Elimina la compensación del doblado de conduit

Compliant with NEC® Article 358.30(A), which requires conduit support within 36" of an electrical box

Compliant with CEC Rule 12-1404, which requires conduit support within 1 m of an electrical box

Compliant with CEC Rule 12-618, which requires support of armoured cable within 300 mm (12") of an electrical box

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour


Material: Acero de Resorte

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (DE)	Profundidad de la caja	Cantidad de embalaje
CS812	176910	18 - 30 mm	38mm	1.0000

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (DE)	Profundidad de la caja	Cantidad de embalaje
CS812D		18 - 30 mm	54mm	1.0000
CS16		30 - 35 mm	54mm	1.0000

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER