



SOPORTE A BASE DE ESPUMA NVENT CADDY PYRAMID 50



CARACTERÍSTICAS

Reemplaza los métodos de instalación lentos y de mano de obra intensa

Compatible con tubos, conductos, bandejas portacables y equipo sobre los techos y debajo de suelos sobreelevados

Aumenta fácilmente la capacidad de carga al combinar soportes nVent CADDY Pyramid similares

Protege la membrana de impermeabilización al mismo tiempo que absorbe golpes y vibraciones sin absorber agua

La cubierta metálica protege contra el clima y otras condiciones ambientales, tales como los daños por las aves


ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	3:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Polyethylene

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Longitud (L)	Ancho (W)	Carga estática (F)
RPS50H4EG	182470	101 mm	264 mm	101 mm	220N
RPS50H6EG	182480	152 mm	264 mm	127 mm	220N

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER