

SOPORTE DE RODILLO AJUSTABLE NVENT CADDY PYRAMID RL



CARACTERÍSTICAS

Los soportes a base de rodillos con altura ajustable están diseñados específicamente para aplicaciones de azotea

La posibilidad de ajustar la altura permite la navegación efectiva del tubo alrededor de obstrucciones

Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	3:1
Acabado:	Galvanizado en caliente
Material:	Polyethylene; Polypropylene; Steel
Temperatura:	-45 a 65 °C


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro de tubería	Pipe Size Range	NB/DN	Altura (H)	Longitud (L)
PRA3H12	360473	3" Max	3 in max	80 Max	152 - 305 mm	317.5 mm
PRA6H16	360474	6" Max	6 in max	150 Max	165 - 406 mm	483 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho (W)	A	Área de superficie	Peso unitario	Carga estática (F)
PRA3H12	360473	203 mm	159 mm	59355mm ²	2 kg	1112N
PRA6H16	360474	203 mm	260 mm	91613mm ²	2 kg	2670N

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER