



SOPORTE UNIVERSAL NVENT CADDY PYRAMID



CARACTERÍSTICAS

Las tuercas cautivas de acero inoxidable permiten métodos de sujeción personalizados a la base del soporte, incluyendo la sujeción fácil de canal strut de acero inoxidable, varilla roscada u otro hardware para proyectos específicos

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Includes square holes for creating an H-Frame with a 12" (305 mm) cross support (PBU16 only)

La base se fabrica con material termoplástico resistente a los rayos UV

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática: 3:1

Material: Polyethylene; Polypropylene; Stainless Steel 18-8 (EN 1,4305)

Temperatura: -45 a 65 °C


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Length 2 (L2)	Altura (H)	Ancho (W)	Dimensión de la rosca (TS)
PBU6	360488	139.7 mm	203 mm	101.6 mm	152 mm	3/8" UNC
PBU10	360489	254 mm	317.5 mm	101.6 mm	203 mm	3/8" UNC
PBU16	360490	406 mm	483 mm	101.6 mm	203 mm	3/8" UNC

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Hole Quantity	A	B	Área de superficie	Carga estática (F)
PBU6	360488	3	114.3 mm	57.2 mm	26452mm ²	1330N
PBU10	360489	2	218.4 mm		59355mm ²	4450N
PBU16	360490	2	165.1 mm		91613mm ²	6670N

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER