



SOPORTE EN ÁNGULO AMPLIO CON CLAVIJA



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta

Diseño que se ajusta a una variedad de destornilladores de clavijas

Se mejoró para instalarse fácilmente con destornilladores de clavijas

Opciones de preensamblado disponibles para aplicaciones de varilla, alambre, retén y cable

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Tamaño del orificio 1 (HS1)	Hole Size 2 (HS2)	Altura (H)	Longitud (L)	Ancho (W)	A
AFAB3	4.8 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2 mm	28.6 mm	7.1 mm
AFAB4	7.1 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2 mm	28.6 mm	7.1 mm
AFAB6	10.2 mm	7.1 mm	50.8 mm	44.2 mm	28.6 mm	7.1 mm

Table 2/2


Número de catálogo	B	Carga estática (F)
AFAB3	16.9 mm	700N
AFAB4	16.9 mm	1550N
AFAB6	16.9 mm	1550N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Los límites de carga corresponden a los sujetadores nVent CADDY solamente.

La clavija se debe evaluar de forma separada.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER