

REPISA DE CARA SENCILLA



La repisa de cara sencilla se monta en ángulos de rack de 19 pulg. para albergar equipos de redes de datos o voz. Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 75 lb (34 kg).

FEATURES

El estante de cara sencilla se monta en ángulos para rack de 19 pulg. para albergar equipos de redes de datos o voz.

Tenga en cuenta que la clasificación de carga es de 75 lb (34 kg).

SPECIFICATIONS

Código de colores: RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Estilo	Unidades de rack	Altura	Acabado	Material
ESH1915	17366	Sólido	2U	95mm	Powder Coated	Mild Steel
ESH1915V	17367	Respiradero	2U	95mm	Powder Coated	Mild Steel
ESH1917	35219	Sólido	2U	95mm	Powder Coated	Mild Steel
ESH198	35209	Sólido	2U	95mm	Powder Coated	Mild Steel

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Color	Ancho	Profundidad	Espesor
ESH1915	17366	Jet Black	482mm	381mm	1.52mm
ESH1915V	17367	Jet Black	482mm	381mm	1.52mm
ESH1917	35219	Jet Black	482mm	432mm	1.52mm
ESH198	35209	Jet Black	482mm	203mm	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER