

BARRA COLECTORA PRINCIPAL DE CONEXIÓN A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES



CERTIFICATIONS



FEATURES

- Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®
- Cumple con las normativas NEMA®
- Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)
- Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora

SPECIFICATIONS

- Espesor (T):** 6.35mm
- Ancho (W):** 101.6mm
- Material:** Cobre


Table 1/2						
Número de catálogo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Recubrimiento de estaño	Número de pares de tamaño de orificio 1	Número de pares de tamaño de orificio 2	C

TMGBA12L15P	305mm	229mm	No	15	3	15.9mm
TMGBA12L15PT	305mm	229mm	Sí	15	3	15.9mm
TMGBA16L19P	394mm	229mm	No	19	3	15.9mm
TMGBA16L19PT	394mm	229mm	Sí	19	3	15.9mm
TMGBA18L23P	451mm	229mm	No	23	3	15.9mm
TMGBA18L23PT	451mm	229mm	Sí	23	3	15.9mm
TMGBA20L27P	508mm	229mm	No	27	3	15.9mm
TMGBA20L27PT	508mm	229mm	Sí	27	3	15.9mm
TMGBA24L33P	610mm	457mm	No	33	5	15.9mm
TMGBA24L33PT	610mm	457mm	Sí	33	5	15.9mm
TMGBA29L41P	737mm	457mm	No	41	5	15.9mm
TMGBA29L41PT	737mm	457mm	Sí	41	5	15.9mm

Table 2/2

Número de catálogo	B	A	D	Tamaño del orificio 1 (HS1)	Tamaño del orificio 2 (HS2)
TMGBA12L15P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA12L15PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA16L19P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA16L19PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA18L23P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA18L23PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA20L27P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA20L27PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA24L33P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA24L33PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA29L41P	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in
TMGBA29L41PT	28.6mm	25.4mm	15.9mm	0.3125in	0.4375in

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La

instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER