

MÓDULO DE REEMPLAZO PARA DSD, 10 KA



CERTIFICATIONS




ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | DSD110M275 |
|--|-------------------------------|
| Número de artículo | 702566 |
| Tensión nominal del sistema (Un) | 220 - 240 V |
| Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) | 275 VAC 350 VDC |
| Corriente de descarga nominal (In), por modo | 5kA 8/20 μ s |
| Corriente de descarga máxima (Imax), por modo | 10kA 8/20 μ s |
| Nivel de protección de tensión (Up) | 930 V @ 3 kA 1300 V @ 5 kA |
| Frecuencia | 0 - 60 Hz |
| Tecnología | MOV con desconexión térmica |
| Material envolvente | UL® 94V-0 termoplástico |
| Indicador de estado | Indicador mecánico |
| Temperatura | -40 to 80 °C |
| Ancho del módulo | 1 M |
| Profundidad (D) | 49mm |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Número de catálogo | DSD110M275 |
| Altura (H) | 45 mm |
| Ancho (W) | 18 mm |
| Peso unitario | 0.07 kg |

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER