

FRONT PANEL, FRONT SHIELDED, SIDE HINGED

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	EMC Gasket Type	Treated Edges	Front Finish	Rear Finish	EMC Shielding	Rack Width
20848-611	Textile	No	Anodizado	Conductive	No (Retrofittable)	84 HP
20848-617	Textile	No	Anodizado	Conductive	No (Retrofittable)	84 HP

Table 2/3

Número de catálogo	Package Quantity	Altura	Product Type	Tipo	Rack Height	Ancho
--------------------	------------------	--------	--------------	------	-------------	-------

20848-611	1	128.4 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	3 U	426.4 mm
20848-617	1	261.8 mm	Front Panel	Front Panel without Handle	6 U	426.4 mm

Table 3/3		
Número de catálogo	Montaje	Material
20848-611	Hinged, Side	Aluminio
20848-617	Hinged, Side	Aluminio

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER