

VENTANA DE PANEL DE TECHO DE CHIMENEA DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN PROLINE



Los paneles de techo para ventanas tienen paneles de policarbonato de 0.22 pulg. (6 mm) fácilmente modificados para adaptarse a los códigos locales de supresión de incendios. El panel de la ventana superior está hecho de policarbonato de 0.22 pulg.

FEATURES

Marco de acero de calibre 16

Panel de ventana superior hecho de policarbonato de 0.22 pulg.

Los paneles de contención sellados para ventanas y paneles de techo han sido fácilmente modificados con paneles de policarbonato de 0.22 pulg. para adaptarse a los códigos locales de supresión de incendios (cabezales de rociadores)

Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

SPECIFICATIONS

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Altura	Usar con ancho de gabinete	Ancho del pasillo	Código de colores
PCP312	38766	ProLine Containment System	143mm	300 mmmm	1219mm	RAL 9005

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho	Profundidad	Color	Material	Acabado
PCP312	38766	1309mm	297mm	Jet Black	Mild Steel	Powder Coated

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor
PCP312	38766	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER