

PAQUETE DE SERVIDOR PROLINE S1



Los gabinetes de paquete de servidor ProLine S1 son una solución económica para contratistas, salas de computadoras pequeñas, escuelas, puntos de venta minorista o redes más pequeñas que requieren un gabinete de uso general para albergar servidores, interruptores, cables y otros equipos de comunicación. Varios tamaños, configuraciones y accesorios brindan a los gabinetes ProLine S1 una amplia flexibilidad de aplicación. Paquetes de servidor ProLine S1 son una solución enfocada en centros de datos diseñada para configurarse en una fila o en configuración independiente. Los gabinetes presentan manejo de flujo de aire y brindan disposiciones sencillas de acceso/colocación de cable.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Conexión y conexión a tierra UL 2416 (con el uso del kit de conexión a tierra PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

EIA 310aD (RU: espaciado, marcado y posicionamiento de la unidad de rack)

IEC 60529, IP20

FEATURES

El panel superior tiene una entrada de cable de tira de cepillo con cuatro esquinas

Manejo interno de flujo de aire

Gestión de cableado (modelos anchos de 750 mm y 800 mm)

Base de pedestal

Capacidad de gestionar el cableado de montaje externamente (por ejemplo, escalerilla)

kit de rueda/nivelador preinstalada

Incluyen soportes de montaje regleta (cantidad 2 par)

Kit de uniones incluidos en las configuraciones "medias"

SPECIFICATIONS

Color: Jet Black

Material: Mild Steel
Acabado: Powder Coated
Código de colores: RAL 9005

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Clasificación de protección	Unidades de rack	Accesorio administrado or vertical de cables	Laterales	Altura
PS1SPE21612B	39231	NEMA Type 1, IP20	45U	No	Paneles de bloqueo	2163mm
PS1SPE217512B	39233	NEMA Type 1, IP20	45U	Sí	Paneles de bloqueo	2163mm
PS1SPE21812B	39235	NEMA Type 1, IP20	45U	Sí	Paneles de bloqueo	2163mm
PS1SPM21612B	39232	NEMA Type 1, IP20	45U	No	División interna	2163mm
PS1SPM217512B	39234	NEMA Type 1, IP20	45U	Sí	División interna	2163mm
PS1SPM21812B	39236	NEMA Type 1, IP20	45U	Sí	División interna	2163mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Ancho	Profundidad	Espesor	Estilo
PS1SPE21612B	39231	606mm	1198mm	1.52mm	Paquete final
PS1SPE217512B	39233	708mm	1198mm	1.52mm	Paquete final
PS1SPE21812B	39235	808mm	1198mm	1.52mm	Paquete final
PS1SPM21612B	39232	606mm	1198mm	1.52mm	Paquete medio
PS1SPM217512B	39234	708mm	1198mm	1.52mm	Paquete medio
PS1SPM21812B	39236	808mm	1198mm	1.52mm	Paquete medio

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER