



GANCHO EN J NVENT CADDY CAT HP CON CLIP MULTIFUNCIONAL



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Fijador rápido a varilla roscada o cable

Totalmente ajustable y fácil de reubicar para permitir cambios una vez instalado

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Ofrece mayor capacidad de llenado e índice de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cable no continuas

Los bordes redondos en los ganchos en J ofrecen un soporte con un radio de curvatura adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación del sitio de trabajo asociados a múltiples SKU

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanized;nVent CADDY Armour

Material: Steel;Spring Steel

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Área	Cable Capacity, Cat 5e	Cable Capacity, Cat 6	Cable Capacity, Cat 6A
CAT16HP4Z34	181217	25 mm	690mm ²	20	15	10
CAT21HP4Z34	181258	33.3 mm	1174mm ²	50	40	25
CAT32HP4Z34	181218	50 mm	2561mm ²	90	60	35

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño del cable	Rod Size (RS)	Carga estática (F)
CAT16HP4Z34	181217	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT21HP4Z34	181258	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N
CAT32HP4Z34	181218	3.9 - 4.8 mm	4, 6, 8, 10	130N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

Cable capacity is calculated based on a 70% fill rate.

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER