



## NVENT CADDY SPEED LINK LD CON GANCHO



### CERTIFICATIONS



### CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

### ESPECIFICACIONES

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Diámetro del Cable:</b>                      | 1,5 mm                           |
| <b>Factor de Seguridad para Carga Estática:</b> | 5:1                              |
| <b>Material:</b>                                | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable | A       | B       | C      | Carga estática (F) |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|
| SLD15L10S          | 195945             | 10m                | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N               |

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud del cable | A       | B       | C      | Carga estática (F) |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------------------|
| SLD15L2S           | 195935             | 2m                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N               |
| SLD15L5S           | 195940             | 5m                 | 58.4 mm | 22.9 mm | 6.4 mm | 195N               |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Cantidad de embalaje |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| SLD15L10S          | 195945             | 1.0000               |
| SLD15L2S           | 195935             | 1.0000               |
| SLD15L5S           | 195940             | 1.0000               |


**Ancho (W):** 12.7 mm

**Altura (H):** 19 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).

## DIAGRAMS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en [www.nvent.com](http://www.nvent.com) y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

#### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**