



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON ARTICULACIONES EN "Y"



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminaciones en articulaciones en "Y" pre-ensambladas

Se fija a orificios de paso en una variedad de estructuras o dispositivos colgantes

Ideal para la suspensión de luminarias

ESPECIFICACIONES

Factor de Seguridad para Carga Estática:	5:1
Acabado:	Electro galvanizado
Material:	Steel; Zinc Alloy; Polypropylene
Cumple con:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B
SLK15Y300L3	196527	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK15Y300L3R2	196648	1.5 mm	3m	0.3m	39 mm	5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del Cable	Longitud del cable	Wire Rope "Y" Length (YL)	A	B
SLK15Y300L5		1.5 mm	5m	0.3m	39 mm	5 mm
SLK15Y500L3	196528	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm
SLK15Y500L3R2	196655	1.5 mm	3m	0.5m	39 mm	5 mm
SLK2Y300L10	196557	2 mm	10m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L2	196552	2 mm	2m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L3	196553	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L3R2	196638	2 mm	3m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L5	196555	2 mm	5m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y300L7	196556	2 mm	7m	0.3m	42 mm	8 mm
SLK2Y500L3	196554	2 mm	3m	0.5m	42 mm	8 mm

Table 2/2			
Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática (F)	Cantidad de embalaje
SLK15Y300L3	196527	195N	1.0000
SLK15Y300L3R2	196648	195N	2.0000
SLK15Y300L5		195N	1.0000
SLK15Y500L3	196528	195N	1.0000
SLK15Y500L3R2	196655	195N	2.0000
SLK2Y300L10	196557	440N	1.0000
SLK2Y300L2	196552	440N	1.0000
SLK2Y300L3	196553	440N	1.0000
SLK2Y300L3R2	196638	440N	2.0000
SLK2Y300L5	196555	440N	1.0000
SLK2Y300L7	196556	440N	1.0000
SLK2Y500L3	196554	440N	1.0000

Espesor (T): 12.5 mm
Ancho (W): 19 mm
Altura (H): 55 mm
Angulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER