



SBT PLACA DE MONTAJE DE CONDUCTOS MÚLTIPLES



CARACTERÍSTICAS

Fijación estructural en un solo punto y ensamble en campo "a presión" de hasta tres clips de conducto

No tools necessary for installation of clips (box size - 4")

Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación

Disponible en varios ensambles remachados

Ayuda a eliminar varias abrazaderas o ensambles de canal strut

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour

Material: Acero de Resorte

Table 1/1

Número de catálogo	Carga estática
SBT18	660N
SBT18TI	660N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

TI letters in the part number stands for "Thread Impression"

Las capacidades de carga estática son por lengüeta. Static load limit of each locking tab is 50 lb (220 N). Las cargas combinadas de las lengüetas de bloqueo no deben exceder el límite máximo de carga del montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER