

UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA INTELIGENTE RACKPOWER

Las unidades de distribución de potencia inteligentes RackPower abordan el control de la energía en gabinetes, así como en racks de marco abierto y gabinetes de montaje en pared. Diseñe su solución de energía mediante el uso de una variedad de opciones de configuración. Las unidades están disponibles con capacidad de montarse en rack horizontal de 19 pulg. o vertical y una toda una serie de características.

Si el portafolio de artículos preconfigurados no satisface sus necesidades, todas las regletas se pueden configurar según sus especificaciones como un pedido personalizado.

Comuníquese con el Servicio de atención al cliente para realizar un pedido.

Para configurar una regleta personalizada visite https://configurator.schroff.biz/PDU_Webapp/



ESTÁNDARES DEL SECTOR

Probado conforme a UL E309439 UL 60950-1, equipo de tecnología de la información

Test to cUL File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 Information Technology Equipment

Equipo de tecnología

FCC

CE

RoHS

REACH

FEATURES

Monofásico o multifásico

Voltajes de entrada: Norteamérica 110/120 VAC o 208 VAC, Europa y Asia 230 VAC o 400 VAC

Enchufe y receptáculos globales con clasificación NEMA e IEC

5 Tipos de configuración: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100

Comunicaciones y supervisión externas: conexiones LAN seguras y protegidas

Local and remote power monitoring of single outlets and circuits showing data for current (AMP), voltage (Volt), power (kW), energy consumption (kWh) and power factor of entire PDU with a metering accuracy to within +/- 1%

Interruptor de encendido/apagado remoto

Monitor inteligente (medidor RP) y módulo de CD reemplazables en el campo, permite el "hot swap" (cambio sin apagar el equipo)

Montaje en rack de 19 pulg. (se ofrece en 1 y 2 RU)

Montaje versátil vertical/en rack y en gabinete

Protección contra pico de corriente

Entrada de alimentación de energía dual para regletas RackPower monofásicas

Sensor de temperatura o sensor de temperatura y humedad

Látigo del cable de alimentación: diversas longitudes, colores y enchufes

Diversas longitudes de cable y estilos de enchufe disponibles; también disponible en LSZH (baja generación de humo y cero halógenos)

Se incluyen los herrajes de montaje.

SPECIFICATIONS

Color:	Jet Black
Material:	Mild Steel
Acabado:	Powder Coated
Código de colores:	RAL 9005

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Montaje	Clasificación de carga eléctrica	Voltaje de CA	Cantidad de receptáculos
RPP208R20AP1 14	39328	RackPower	Horizontal	20A	208V	14
RP10110P20AP 124	38753	RackPower	Vertical	20A	110V	24
RP10110P30AP 124	38754	RackPower	Vertical	30A	110V	24
RP10208H30AP 112B	39335	RackPower	Vertical	30A	208V	12
RP10208P30AP 136B	39336	RackPower	Vertical	30A	208V	36
RP10208P30AP 142	38755	RackPower	Vertical	30A	208V	42
RP10208P30AP 327B	39334	RackPower	Vertical	30A	208V	27
RP10208P30AP 342B	39277	RackPower	Vertical	30A	208V	42
RP15208P30AP 124	38757	RackPower	Vertical	30A	208V	24
RP15208P30AP 324	38758	RackPower	Vertical	30A	208V	24
RP20110P20AP 124	38745	RackPower	Vertical	20A	110V	24

Número de catálogo	Número de artículo	Familia de productos	Montaje	Clasificación de carga eléctrica	Voltaje deCA	Cantidad de receptáculos
RP20110P30AP 124	38746	RackPower	Vertical	30A	110V	24
RP20P208P20A P124	38748	RackPower	Vertical	20A	208V	24
RP20P208P20A P324	38751	RackPower	Vertical	20A	208V	24
RP20P208P30A P124	38747	RackPower	Vertical	30A	208V	24
RP20P208P30A P324	38752	RackPower	Vertical	30A	208V	24
RP30208P20AP 124	38762	RackPower	Vertical	20A	208V	24
RP30208P20AP 324	38763	RackPower	Vertical	20A	208V	24
RP30208P30AP 324	38761	RackPower	Vertical	30A	208V	24
RPP110P20AP1 24	38735	RackPower	Vertical	20A	110V	24
RPP110P30AP1 24	38736	RackPower	Vertical	30A	110V	24
RPP110R20AP1 10	38742	RackPower	Horizontal	20A	110V	10
RPP110R30AP1 10	38741	RackPower	Horizontal	30A	110V	10
RPP208P20AP1 24	38737	RackPower	Vertical	20A	208V	24
RPP208P30AP1 24	38738	RackPower	Vertical	30A	208V	24
RPP208R20AP1 12	38743	RackPower	Horizontal	20A	208V	12
RPP208R30AP1 10	38744	RackPower	Horizontal	30A	208V	10
RP10208P60AP 318B	39331	RackPower	Vertical	60A	208V	18
RP10208P50AP 342	38756	RackPower	Vertical	50A	208V	42
RP10208P60AP 342B	39333	RackPower	Vertical	60A	208V	42

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Estilo de receptáculo	Enchufe del cable de alimentación	Ancho	Altura	Profundidad
RPP208R20AP14	39328	12x C13, 2x C19	Enchufe L6-20P	120mm	478mm	45mm
RP10110P20AP124	38753	NEMA 5-20R	Enchufe L5-20P	80mm	1350mm	54mm
RP10110P30AP124	38754	NEMA 5-20R	Enchufe L5-30P	80mm	1350mm	54mm
RP10208H30AP112B	39335	12x C13	Enchufe L6-30P	120mm	438mm	54mm
RP10208P30AP136B	39336	30x C13, 6x C19	Enchufe L6-30P	80mm	1725mm	54mm
RP10208P30AP142	38755	36x C13, 6x C19	Enchufe L6-30P	80mm	1725mm	54mm
RP10208P30AP327B	39334	21x C13, 6x C19	L21-30P	80mm	1700mm	54mm
RP10208P30AP342B	39277	36x C13, 6x C19	L21-30P	80mm	1725mm	54mm
RP15208P30AP124	38757	21x C13, 3x C19	Enchufe L6-30P	80mm	1350mm	54mm
RP15208P30AP324	38758	21x C13, 3x C19	L2130P	80mm	1700mm	54mm
RP20110P20AP124	38745	NEMA 5-20R	Enchufe L5-20P	80mm	1350mm	54mm
RP20110P30AP124	38746	NEMA 5-20R	Enchufe L5-30P	80mm	1350mm	54mm
RP20P208P20AP124	38748	21x C13, 3x C19	Enchufe L6-30P	80mm	1350mm	54mm
RP20P208P20AP324	38751	21x C13, 3x C19	L2120P	80mm	1750mm	54mm
RP20P208P30AP124	38747	21x C13, 3x C19	Enchufe L6-20P	80mm	1350mm	54mm
RP20P208P30AP324	38752	21x C13, 3x C19	L2130P	80mm	1700mm	54mm
RP30208P20AP124	38762	21x C13, 3x C19	Enchufe L6-20P	80mm	1350mm	54mm
RP30208P20AP324	38763	21x C13,3x C19	L6-20P	80mm	1700mm	54mm
RP30208P30AP324	38761	21x C13,3x C19	L2130P	80mm	1700mm	54mm

Número de catálogo	Número de artículo	Estilo de receptáculo	Enchufe del cable de alimentación	Ancho	Altura	Profundidad
RPP110P20AP124	38735	NEMA 5-20R	Enchufe L5-20P	80mm	1100mm	54mm
RPP110P30AP124	38736	NEMA 5-20R	Enchufe L5-30P	80mm	1100mm	54mm
RPP110R20AP110	38742	NEMA 5-20R	Enchufe L5-20P	120mm	438mm	45mm
RPP110R30AP110	38741	NEMA 5-20R	Enchufe L5-30P	120mm	438mm	45mm
RPP208P20AP124	38737	20x C13, 4x C19	Enchufe L6-20P	80mm	1100mm	54mm
RPP208P30AP124	38738	20x C13, 4x C19	Enchufe L6-30P	80mm	1100mm	54mm
RPP208R20AP112	38743	C13	Enchufe L6-20P	120mm	438mm	45mm
RPP208R30AP110	38744	C13	Enchufe L6-30P	120mm	438mm	45mm
RP10208P60AP318B	39331	6x C13, 12x C19	IEC 60309 60A, 3P+E 9h Blue Plug	90mm	1700mm	60mm
RP10208P50AP342	38756	36x C13, 6x C19	CS8365C	90mm	1800mm	85mm
RP10208P60AP342B	39333	6x C13, 12x C19	IEC 60309 60A, 3P+E 9h Blue Plug	90mm	1800mm	85mm

Table 3/3		
Número de catálogo	Número de artículo	Fase
RPP208R20AP114	39328	SencillaPh
RP10110P20AP124	38753	SencillaPh
RP10110P30AP124	38754	SencillaPh
RP10208H30AP112B	39335	SencillaPh
RP10208P30AP136B	39336	SencillaPh
RP10208P30AP142	38755	SencillaPh
RP10208P30AP327B	39334	MultiphasePh
RP10208P30AP342B	39277	MultiphasePh
RP15208P30AP124	38757	SencillaPh
RP15208P30AP324	38758	MultiphasePh
RP20110P20AP124	38745	SencillaPh

Número de catálogo	Número de artículo	Fase
RP20110P30AP124	38746	SencillaPh
RP20P208P20AP124	38748	SencillaPh
RP20P208P20AP324	38751	MultiphasePh
RP20P208P30AP124	38747	SencillaPh
RP20P208P30AP324	38752	MultiphasePh
RP30208P20AP124	38762	SencillaPh
RP30208P20AP324	38763	MultiphasePh
RP30208P30AP324	38761	MultiphasePh
RPP110P20AP124	38735	SencillaPh
RPP110P30AP124	38736	SencillaPh
RPP110R20AP110	38742	SencillaPh
RPP110R30AP110	38741	SencillaPh
RPP208P20AP124	38737	SencillaPh
RPP208P30AP124	38738	SencillaPh
RPP208R20AP112	38743	SencillaPh
RPP208R30AP110	38744	SencillaPh
RP10208P60AP318B	39331	MultiphasePh
RP10208P50AP342	38756	MultiphasePh
RP10208P60AP342B	39333	MultiphasePh

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER