

NVENT CADDY MACROFIX ISOLÉ M8/M10



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les rebords relevés sur le collier évitent que l'isolant se détache pendant l'installation

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige fileté M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARACTÉRISTIQUES

Couleur:	Noir
Finition:	Électrozingué
Matériau:	Steel;EPDM-SBR Rubber
Température:	-50 à 110 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	Plage de tailles de tuyau	NB/DN	Taille de tige filetée
MFD015	586001	11 - 15 mm	1/4"	0.25 in	8	8, 10
MFD019	586002	15 - 19 mm	3/8"	0.375 in	10	8, 10
MFD025	586003	19 - 25 mm	1/2"	0.5 in	15	8, 10
MFD031	586004	25 - 31 mm	3/4"	0.75 in	20	8, 10
MFD037	586005	31 - 37 mm	1 po	1 po	25	8, 10
MFD044	586006	37 - 44 mm	1 1/4"	1.25 in min	32	8, 10
MFD050	586007	44 - 50 mm	1 1/2"	1.5 in	40	8, 10
MFD058	586008	50 - 58 mm				8, 10
MFD068	586009	58 - 68 mm	2"	2 in min	50	8, 10
MFD078	586010	68 - 78 mm	2 1/2"	2.5 in	65	8, 10
MFD088	586011	78 - 88 mm				8, 10
MFD098	586012	88 - 98 mm	3"	3 in	80	8, 10
MFD108	586013	98 - 108 mm	3 1/2"	3.5 in	90	8, 10
MFD118	586014	108 - 118 mm	4"	4 in	100	8, 10
MFD128	586015	118 - 128 mm				8, 10
MFD138	586016	128 - 138 mm				8, 10
MFD148	586017	138 - 148 mm	5"	5 in	125	8, 10
MFD160	586018	150 - 160 mm				8, 10
MFD170	586019	160 - 170 mm	6"	6 in	150	8, 10
MFD200	586020	190 - 200 mm				8, 10
MFD215	586021	205 - 215 mm				8, 10
MFD225	586022	215 - 225 mm	8"	8 in	200	8, 10
MFD250	586023	239 - 250 mm				8, 10
MFD275	586024	265 - 275 mm	10"	10 in	250	8, 10
MFD319	586025	309 - 319 mm				8, 10

Table 2/2


Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFD015	586001	20 mm	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	20 mm	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	20 mm	1 mm	6	22mm	1000N

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (l)	Épaisseur(T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFD044	586006	20 mm	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	20 mm	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	20 mm	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	20 mm	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	23 mm	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	23 mm	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	23 mm	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	23 mm	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD118	586014	23 mm	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	23 mm	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	23 mm	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	25 mm	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	25 mm	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	25 mm	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	27 mm	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD215	586021	27 mm	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	27 mm	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	30 mm	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	30 mm	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	30 mm	2.5 mm	6	37mm	4000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER