

NVENT CADDY MACROFIX NON ISOLÉ M8/M10



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l'installation

Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale

Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis

L'écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel

La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l'inventaire

CARACTÉRISTIQUES

Finition: Electrozingué

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Taille de tige filetée	Largeur (l)
MFN019EG	586101	15 - 19 mm	3/8"	10	8, 10	20 mm
MFN023EG	586102	19 - 23 mm	1/2"	15	8, 10	20 mm


Référence catalogue	Numéro d'article	Diamètre extérieur (OD)	Taille du tuyau	NB/DN	Taille de tige filetée	Largeur (l)
MFN029EG	586103	23 - 29 mm	3/4"	20	8, 10	20 mm
MFN035EG	586104	29 - 35 mm	1 po	25	8, 10	20 mm
MFN041EG	586105	35 - 41 mm			8, 10	20 mm
MFN048EG	586106	41 - 48 mm	1 1/4"	32	8, 10	20 mm
MFN054EG	586107	48 - 54 mm	1 1/2"	40	8, 10	20 mm
MFN062EG	586108	54 - 62 mm	2"	50	8, 10	20 mm
MFN072EG	586109	62 - 72 mm			8, 10	20 mm
MFN083EG	586110	73 - 83 mm	2 1/2"	65	8, 10	23 mm
MFN093EG	586111	83 - 93 mm	3"	80	8, 10	23 mm
MFN103EG	586112	93 - 103 mm	3 1/2"	90	8, 10	23 mm
MFN113EG	586113	103 - 113 mm			8, 10	23 mm
MFN123EG	586114	113 - 123 mm	4"	100	8, 10	23 mm
MFN133EG	586115	123 - 133 mm			8, 10	23 mm
MFN143EG	586116	133 - 143 mm	5"	125	8, 10	23 mm
MFN153EG	586117	143 - 153 mm			8, 10	25 mm
MFN165EG	586118	155 - 165 mm			8, 10	25 mm
MFN175EG	586119	165 - 175 mm	6"	150	8, 10	25 mm
MFN205EG	586120	195 - 205 mm			8, 10	27 mm
MFN220EG	586121	210 - 220 mm	8"	200	8, 10	27 mm
MFN230EG	586122	220 - 230 mm			8, 10	27 mm
MFN255EG	586123	244 - 255 mm			8, 10	30 mm
MFN280EG	586124	270 - 280 mm	10"	250	8, 10	30 mm
MFN324EG	586125	314 - 324 mm	12"	300	8, 10	30 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
MFN019EG	586101	1 mm	6	17mm	1000N
MFN023EG	586102	1 mm	6	17mm	1000N
MFN029EG	586103	1 mm	6	17mm	1000N
MFN035EG	586104	1 mm	6	17mm	1000N
MFN041EG	586105	1 mm	6	22mm	1000N
MFN048EG	586106	1 mm	6	22mm	1000N
MFN054EG	586107	1.25 mm	6	22mm	1500N

Référence catalogue	Numéro d'article	Épaisseur (T)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Chargestatique (F)
MFN062EG	586108	1.25 mm	6	22mm	1500N
MFN072EG	586109	1.25 mm	6	22mm	1500N
MFN083EG	586110	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN093EG	586111	1.5 mm	6	27mm	2000N
MFN103EG	586112	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN113EG	586113	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN123EG	586114	1.75 mm	6	27mm	2500N
MFN133EG	586115	2 mm	6	27mm	3000N
MFN143EG	586116	2 mm	6	27mm	3000N
MFN153EG	586117	2 mm	6	27mm	3200N
MFN165EG	586118	2 mm	6	27mm	3200N
MFN175EG	586119	2 mm	6	27mm	3200N
MFN205EG	586120	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN220EG	586121	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN230EG	586122	2.25 mm	6	32mm	3600N
MFN255EG	586123	2.5 mm	6	32mm	4000N
MFN280EG	586124	2.5 mm	6	32mm	4000N
MFN324EG	586125	2.5 mm	6	32mm	4000N

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER