

FIXATION DE RETENUE POUR TUYAU DE CANALISATION SECONDAIRE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Compatible avec des tiges filetées M10 ou M12

L'attache à fixation rapide facilite la mesure et la coupe de la tige filetée

Élimine le besoin de couper la tige filetée à une longueur précise

Compatible avec une tige filetée grossièrement coupée et élimine le besoin d'ébavurer la tige filetée côté tuyau

Peut être installé avec la tige filetée au-dessus ou au-dessous du tuyau

Les boulons sécables permettent d'obtenir le bon couple de serrage et simplifient l'inspection

SPECIFICATIONS

Finition: Electrozingué

Matériel: Acier

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Taille du tuyau	Diamètre extérieur (OD)	Longueur (L)	Dimension de la Tige (RS)
CSBBRP0100EG	404477	25	1in	33.4mm	41.4mm	10, 12

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Taille du tuyau	Diamètre extérieur (OD)	Longueur (L)	Dimension de la Tige (RS)
CSBBRP0125EG	404478	32	1.25in	42.2mm	50mm	10, 12
CSBBRP0150EG	404479	40	1.5in	48.3mm	56.1mm	10, 12
CSBBRP0200EG	404480	50	2in	60.3mm	68.3mm	10, 12

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur en mm (H)	Largeur en mm (W)
CSBBRP0100EG	404477	73.7mm	22.2mm
CSBBRP0125EG	404478	82.6mm	22.2mm
CSBBRP0150EG	404479	88.9mm	22.2mm
CSBBRP0200EG	404480	100.3mm	22.2mm

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER