

NVENT CADDY SPEED LINK SLK AVEC EMBOUT FILETÉ



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

Se connecte directement à des pièces taraudées comme des supports trapèzes, des luminaires, des éléments de chauffage, d'air conditionné ou de ventilation ou des panneaux de signalisation

CARACTÉRISTIQUES

Coefficient de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électrozingué
Matériau:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Conformité à:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/2


Référence catalogue	Diamètre du câble	Longueur du câble	Taille de tige fileté	Longueur de la vis (L)	Hauteur (H)	Largeur (I)
SLK15L2SE250	1.5 mm	2m	1/4	25mm	55 mm	19 mm
SLK15L3SE250	1.5 mm	3m	1/4	25mm	55 mm	19 mm

Référence catalogue	Diamètre du câble	Longueur du câble	Taille de tige filetée	Longueur de la vis (L)	Hauteur (H)	Largeur (I)
SLK2L3SE375	2 mm	3.02m	3/8	44.5mm	55 mm	19 mm
SLK2L5SE375	2 mm	5m	3/8	44.5mm	55 mm	19 mm
SLK3L3SE375	3 mm	3m	3/8	45mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Angle (a)	Charge statique (F)	Certifications
SLK15L2SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK15L3SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK2L3SE375	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK2L5SE375	12.5 mm	90 ° Max	440N	cUL, UL
SLK3L3SE375	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER