



## NVENT CADDY SPEED LINK VERROU TYPE SLS



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Verrou simple permettant la préfabrication sur profils métalliques ou pattes de fixation

L'écrou poussoir s'installe rapidement et fermement sur le profil métallique ou la patte de fixation et facilite l'installation

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

L'écrou poussoir guide le câble dans le verrou et apporte une stabilité accrue à l'installation

S'installe avec la fente continue du profilé orientée vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité

### CARACTÉRISTIQUES

**Matériau:** Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre du câble	Taille du filetage (TF)	Hauteur 1 (H1)	Height 2 (H2)	Largeur (l)	Épaisseur (T)
SLS2C50	2 mm	M8	53mm	43.5mm	16 mm	4 mm Max
SLS3C50	3 mm	M12	53mm	46.5mm	20 mm	6 mm Max

Table 2/2

Référence catalogue	Dimension du trou (HS)	Taille de la fente (SS)
SLS2C50	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm


## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

Les dispositifs de verrouillage ne doivent être utilisés qu'avec les bobines de câble nVent CADDY Speed Link et leurs accessoires ayant un diamètre de câble métallique correspondant. Ne pas utiliser avec d'autres câbles.

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**