

ENSEMBLE DE SERVEUR PROLINE S1



Les armoires d'ensemble de serveur ProLine S1 représentent une solution économique aux entrepreneurs, les petites salles informatiques, les écoles, les commerces de détail ou les petits réseaux ayant besoin d'une armoire à usage général pour loger des serveurs, commutateurs, câbles et autres équipements de communication. De multiples dimensions, configurations et accessoires offrent aux armoires ProLine S1 une grande flexibilité d'application. Les ensembles pour serveur ProLine S1 sont une solution prête pour centre de données conçue pour être configurée en rangée ou autonome. Les armoires disposent d'une gestion du flux d'air et offrent un accès aux câbles/montage facile.

NORMES INDUSTRIELLES

Liaison de masse et mise à la terre UL 2416 (avec l'utilisation du kit de mise à la terre PGK)

cUL Listed per CSA 22.2 60950-1-07

UL 2416 Bonding and Grounding (with use of PGK grounding Kit)

CEI 60529, IP20

IEC 60529, IP20

FEATURES

Le panneau supérieur a une entrée de câbles à bande à brosse à quatre coins

Gestion de la circulation d'air interne

Gestion des câbles (modèles de largeur 750 mm et 800 mm)

Socle de base

Possibilité de montage du dispositif de gestion des câbles à l'extérieur (i.e.en forme d'échelle)

Kit de roulettes/niveleurs pré-installé

Supports de montage PDU inclus (qté 2 paire)

Kits d'assemblage inclus avec les configurations « intermédiaires »

SPECIFICATIONS

Couleur:	Gris foncé
Matériel:	Mild Steel
Finition:	Revêtement poudré

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	INDICE DE PROTECTION	Unités de rack	Accessoires de gestion verticale de câbles	Côtés	Hauteur en mm
PS1SPE21612B	39231	NEMA Type 1, IP20	45U	Non	Panneaux verrouillables	2163mm
PS1SPE217512B	39233	NEMA Type 1, IP20	45U	Oui	Panneaux verrouillables	2163mm
PS1SPE21812B	39235	NEMA Type 1, IP20	45U	Oui	Panneaux verrouillables	2163mm
PS1SPM21612B	39232	NEMA Type 1, IP20	45U	Non	Partition interne	2163mm
PS1SPM217512B	39234	NEMA Type 1, IP20	45U	Oui	Partition interne	2163mm
PS1SPM21812B	39236	NEMA Type 1, IP20	45U	Oui	Partition interne	2163mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur en mm	Profondeur en mm	Epaisseur	Type
PS1SPE21612B	39231	606mm	1198mm	1.52mm	Ensemble de fin
PS1SPE217512B	39233	708mm	1198mm	1.52mm	Ensemble de fin
PS1SPE21812B	39235	808mm	1198mm	1.52mm	Ensemble de fin
PS1SPM21612B	39232	606mm	1198mm	1.52mm	Ensemble intermédiaire
PS1SPM217512B	39234	708mm	1198mm	1.52mm	Ensemble intermédiaire
PS1SPM21812B	39236	808mm	1198mm	1.52mm	Ensemble intermédiaire

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER