

## FIXATION STRUCTURELLE DE RETENUE DE CANALISATION SECONDAIRE SUR BOIS/BÉTON



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Swivel barrel nut accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Se fixe sur bois ou sur béton, lorsqu'aucune autorisation pour béton fissuré n'est requise

### CARACTÉRISTIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Matériau	Finition	Taille de tige filetée	Hauteur (H)	Longueur (L)
CSBBRS2MEG	402240	Acier	Électrozingué	10, 12	28.2 mm	40.4 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Numéro d'article	Largeur (I)	Diamètre de la vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Diamètre du foret
CSBBRS2MEG	402240	26.9 mm	1/4"	44.5mm	5mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Les fixations pour structure des embranchements servent uniquement au maintien et non à la suspension de la tuyauterie de gicleurs d'incendie.

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**