

NVENT CADDY SPEED LINK SLS AVEC EMBOUT FILETÉ



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout fileté

Se fixe dans une cheville ou tout autre support taraudé

L'installation de l'écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation

S'installe dans les profils de montage sans qu'il soit nécessaire à l'installateur d'y insérer les doigts ou des outils

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du câble:	2 mm
Coefficient de sécurité de charge statique:	5:1
Finition:	Électrozingué
Matériau:	Steel;Polypropylene;Zinc Alloy
Conformité à:	SMACNA HVAC-DCS

Table 1/1

Référence catalogue	Numéro d'article	Longueur du câble	Taille de tige fileté	Longueur de la vis (L)	Charge statique (F)
SLS2L2SEM8	196756	2m	8	45mm	270N

Référence catalogue	Numéro d'article	Longueur du câble	Taille de tige filetée	Longueur de la vis (L)	Chargestatique (F)
SLS2L3SEM8	196757	3m	8	45mm	270N

Taille de la fente (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

Dimension du trou (HS): 8 - 10 mm

Largeur (I): 16 mm

Height 2 (H2): 43.5mm

Hauteur 1 (H1): 53mm

Taille du filetage (TF): M8


Épaisseur (T): 4 mm Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

La charge totale supportée par câble dans une installation à plusieurs niveaux ne doit pas excéder la charge statique indiquée par verrou.

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER